

**POSTES DE COMMANDE CO<sup>2</sup> POUR OUVERTURE SEULE**

**COFFRETS CO<sup>2</sup> O.S**

**CERTIFIES NF**  
**Livrés sans cartouche CO<sup>2</sup>**

<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
1080-15	CO240	Coffret CO <sup>2</sup> CM 40 g maxi		
1083-15	CO210	Coffret CO <sup>2</sup> PM 100 g maxi		

**ARMOIRES CO<sup>2</sup> O.S**

**CERTIFIES NF**  
**Livrés sans cartouche CO<sup>2</sup>**

<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
1081-15	AGPM	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS		
1082-15	AGGM	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS		
1094-15	AP2E	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 24 VccE		
1094P15	AP2EP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 24 VccE porte pleine		
1094-16	AP4E	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 48 VccE		
1094P16	AP4EP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl.. 48 VccE porte pleine		
1095-15	AG2E	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. 24 VccE		
1095P15	AG2EP	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. 24 VccE porte pleine		
1095-16	AG4E	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. 48 VccE		
1094P16	AP4EP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 48 VccE porte pleine		
1096-15	AP2R	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 24 VccR		
1096P15	AP2RP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 24 VccR porte pleine		
1096-16	AP4R	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 48 VccR		
1096P16	AP4RP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. 48 VccR porte pleine		
1097-15	AG2R	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. 24 VccR		
1097P15	AG2RP	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. 24 VccR porte pleine		
1097-16	AG4R	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. 48 VccR		
1097P17	AG4RP	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl.. 48 VccR porte pleine		
1081-50	APDPN	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. PN		
1081P150	APPP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOS avec décl. porte pleine		
1082-50	AGDP	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. PN		
1082P50	AGPPP	Armoire CO <sup>2</sup> GMOS avec décl. PN porte pleine		

**POSTES DE COMMANDE CO<sup>2</sup> POUR OUVERTURE/FERMETURE**

**ARMOIRES CO<sup>2</sup> O/F**  
**CERTIFIES NF**  
**Livrés sans cartouche CO<sup>2</sup>**

<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
1188-15	AOP	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF		
1189-15	AOG	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF		
1190-15	AOP2E	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 24 VccE		
1190P15	AOP2P	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 24 VccE porte pleine		
1190-16	AOP4E	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 48 VccE		
1190P16	AOP4P	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 48 VccE porte		

		pleine		
1190-16	<b>AOP4E</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 48 VccE		
1190P16	<b>AOP4P</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 48 VccE porte pleine		
1191-15	<b>AOP2R</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 24 VccR		
1191P15	<b>AOP2P</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 24 VccR porte pleine		
1191-16	<b>AOP4R</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 48 VccR		
1191P16	<b>AOP4P</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. 48 VccR porte pleine		
1192-15	<b>AOG2E</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 24 VccE		
1192P15	<b>AOG2P</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 24 VccE porte pleine		
1192-16	<b>AOG4E</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 48 VccE		
1192P16	<b>AOG4P</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 48 VccE porte pleine		
1193-15	<b>AOG2R</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 24 VccR		
1193P15	<b>AG2PR</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 24 VccR porte pleine		
1193-16	<b>AOG4R</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 48 VccR		
1193P16	<b>AOG4P</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. 48 VccR porte pleine		
1188-50	<b>AOPPN</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. PN		
1188P50	<b>AOPPP</b>	Armoire CO <sup>2</sup> PMOF avec décl. PN porte pleine		
1189-50	<b>AOGPN</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. PN		
1189P50	<b>AOGPP</b>	Armoire CO <sup>2</sup> GMOF avec décl. PN porte pleine		

**CARTOUCHES CO<sup>2</sup> - D 15 – TYPE 50 °C  
CONFORMES NFS 61-939 AVEC COLLERETTE JAUNE  
POUR COFFRETS ET ARMOIRES CO<sup>2</sup>**

<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
2940	<b>CD020</b>	Cartouche D 15 – 20 g		
2941	<b>CD040</b>	Cartouche D 15 – 40 g		
2942	<b>CD080</b>	Cartouche D 15 – 80 g		
2943	/	Cartouche D 15 – 100 g (tube plongeur)		
2944	/	Cartouche D 15 – 150 g (tube plongeur)		
2945	/	Cartouche D 15 – 200 g (tube plongeur)		
2946	/	Cartouche D 15 – 300 g (tube plongeur)		
2947	/	Cartouche D 15 – 500 g (tube plongeur)		
2948	/	Cartouche D 15 – 750 g (tube plongeur)		
2949	/	Cartouche D 15 – 1000 g (tube plongeur)		

**ARMOIRES « CO<sup>2</sup> + AERATION »  
CERTIFIEES NF  
Livrées sans cartouche CO<sup>2</sup>**

**CO<sup>2</sup> A CDE MANUELLE**

1251-15	<b>CAOFM</b>	Commandes AERATION : O et F manuelles		
1252-15	<b>CAOFE</b>	Commandes AERATION : O/manuelle F/230VCA		
1253-15	<b>CAOEF</b>	Commandes AERATION : O/230VCA F/manuelle		
1254-15	<b>CAOE</b>	Commandes AERATION : O/230VCA		

**CO<sup>2</sup> A CDE MANUELLE ET 24 VccR**

1255-15	<b>C2OFM</b>	Commandes AERATION : O et F manuelles		
1256-15	<b>C2OMF</b>	Commandes AERATION : O/manuelle F/230VCA		
1257-15	<b>C2OFM</b>	Commandes AERATION : O/230VCA F/manuelle		

1258-15	<b>CA2OF</b>	Commandes AERATION : O/230VCA , F/230VCA		
<b>CO<sup>2</sup> A CDE MANUELLE ET 24 VccE</b>				
1259-15	<b>C2AOF</b>	Commandes AERATION : O et F manuelles		
1260-15	<b>C2AOM</b>	Commandes AERATION : O/manuelle F/230VCA		
1261-15	<b>C2AFM</b>	Commandes AERATION : O/230VCA F/manuelle		
1262-15	<b>C2A24</b>	Commandes AERATION : O/230VCA, F/230VCA		
<b>CO<sup>2</sup> A CDE MANUELLE ET 48 VccR</b>				
1263-15	<b>C4AOF</b>	Commandes AERATION : O et F manuelles		
1264-15	<b>C4AOM</b>	Commandes AERATION : O/manuelle F/230VCA		
1265-15	<b>C4AFM</b>	Commandes AERATION : O/230VCA F/manuelle		
1266-15	<b>C2A48</b>	Commandes AERATION : O/230VCA, F/230VCA		
<b>CO<sup>2</sup> A CDE MANUELLE ET 48 VccE</b>				
1267-15	<b>C4EOF</b>	Commandes AERATION : O et F manuelles		
1268-15	<b>C4EOM</b>	Commandes AERATION : O/manuelle F/230VCA		
1269-15	<b>C4EFM</b>	Commandes AERATION : O/230VCA F/manuelle		
1270-15	<b>C4E48</b>	Commandes AERATION : O/230VCA, F/230VCA		
<b>CO<sup>2</sup> A CDE MANUELLE ET DECLENCHEMENT PNEUMATIQUE</b>				
1271-15	<b>CDAOF</b>	Commandes AERATION : O et F manuelles		
1272-15	<b>CDAOM</b>	Commandes AERATION : O/manuelle F/230VCA		
1273-15	<b>CDAFM</b>	Commandes AERATION : O/230VCA F/manuelle		
1274-15	<b>CDA48</b>	Commandes AERATION : O/230VCA, F/230VCA		
<b>CARTOUCHES CO<sup>2</sup> - D 15 – TYPE 50°C CONFORMES NFS 61-939 AVEC COLLERETTE JAUNE POUR COFFRETS ET ARMOIRES CO</b>				
2940	<b>CD020</b>	Cartouche D15 – 20 g		
2941	<b>CD040</b>	Cartouche D15 – 40 g		
2942	<b>CD080</b>	Cartouche D15 – 80 g		
2943	/	Cartouche D15 – 100 g (tube plongeur)		
2944	/	Cartouche D15 – 150 g (tube plongeur)		
2945	/	Cartouche D15 – 200 g (tube plongeur)		
2946	/	Cartouche D15 – 300 g (tube plongeur)		
2947	/	Cartouche D15 – 500 g (tube plongeur)		
2948	/	Cartouche D15 – 750 g (tube plongeur)		
2949	/	Cartouche D15 – 1000 g (tube plongeur)		
<b>COFFRETS D'AERATION OUVERTURE/FERMETURE</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
1241-01	<b>CAOF</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture		
1242-01	<b>CAOFF</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec commande 230VCA sur la fermeture		
1243-01	<b>CAOFO</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec commande 230VCA sur l'ouverture		
1244-01	<b>CAOFV</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec commande 230VCA sur la fermeture et l'ouverture		

<b>COFFRETS D'AERATION OUVERTURE/FERMETURE AVEC PRIORITE CO<sup>2</sup> SUR L'OUVERTURE</b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
1246-01	<b>CAOFP</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec priorité CO <sup>2</sup> sur l'ouverture	
1247-01	<b>COFFA</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec priorité CO <sup>2</sup> sur l'ouverture et commande 230VCA sur la fermeture AERATION	
1248-01	<b>COFOA</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec priorité CO <sup>2</sup> sur l'ouverture et commande 230VCA sur l'ouverture AERATION	
1249-01	<b>COFOF</b>	Coffret d'aération ouverture/fermeture avec priorité CO <sup>2</sup> sur l'ouverture et commande 230VCA sur l'ouverture et la fermeture AERATION	
<b>THERMO-DECLENCHEURS CO<sup>2</sup> CATEGORIE 1 CONFORMES NFS 61-937</b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
1381	<b>TDCNP</b>	Non purgé	
1383	<b>TDPRV</b>	Purgé, pour réseau vertical	
1385	<b>TDPRH</b>	Purgé, pour réseau horizontal	
<b>THERMO-DECLENCHEURS CO<sup>2</sup> 93<sup>2</sup></b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
1382	<b>TDNP</b>	Non purgé	
1384	<b>TP9RV</b>	Purgé, pour réseau vertical	
1386	<b>TP9RH</b>	Purgé, pour réseau horizontal	
<b>THERMO-DECLENCHEURS CO<sup>2</sup> NON PURGES AVEC SELECTEUR</b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
1381-01	<b>F1381</b>	Réf. 1381 (non purgé) avec sélecteur	
1382-01	<b>FNP93</b>	non purgé, 93°C, avec sélecteur	
<b>PIECES DETACHEES POUR THERMO-DECLENCHEURS CO<sup>2</sup></b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
3903	<b>FUSI7</b>	Elément sensible GM 70°C	
3904	<b>FUSI9</b>	Elément sensible GM 93°C	
<b>CARTOUCHES CO<sup>2</sup> - D 21.7 – TYPE 93°C CONFORMES NFS 61-939 AVEC COLLERETTE JAUNE POUR THERMO-DECLENCHEURS CO<sup>2</sup></b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
2970	<b>CD040</b>	Cartouche D 21.7 – 40 g	
2971	<b>CD100</b>	Cartouche D 21.7 – 100 g	
2972	<b>CD150</b>	Cartouche D 21.7 – 150 g (tube plongeur)	
<b>ACCESSOIRES ET PRODUITS DIVERS POUR CO<sup>2</sup>/PNEUMATIQUE</b>			
<b>ACCESSOIRES POUR TELECOMMANDE CO<sup>2</sup>/PN (LIAISON)</b>			
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>	
1942	<b>RUDOI</b>	Raccord union droite avec olives imperdables D6	
1943	<b>RUCOI</b>	Raccord union coude avec olives imperdables D6	
1944	<b>RUTOI</b>	Raccord union té avec olives imperdables D	
2937	<b>RSUD6</b>	Raccord standard union droite D6 – D8	
		Protection tube cuivre	
2923-50	<b>GAINÉ</b>	Gaine 50 x 30 protection tube cuivre	

2924-05	<b>COLD6</b>	Collier D 6 (sachet de 50 pièces) le sachet		
2482	<b>EV36</b>	Etrier vérins D32 à D63		
2957	<b>ETRIE</b>	Etrier		
2958	<b>ETRRA</b>	Etrier radial		
<b>PRODUITS DIVERS CO<sup>2</sup>/PN (LIAISON)</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
1901	<b>PALOF</b>	Purge automatique de ligne pour circuit CO <sup>2</sup> O/F		
1903	<b>SDCP</b>	Sélecteur de circuit prioritaire		
1904	<b>SDC</b>	Sélecteur de circuit		
1918	<b>PER</b>	Purge d'échappement rapide		
1919	<b>CDD</b>	Clapet de décharge		
1920-10	<b>CEPNO</b>	Contacteur électro-pneumatique Normalement Ouvert (N.O)		
1921-10	<b>CEPNF</b>	Contacteur électro-pneumatique Normalement Fermé (N.F)		
1922-10	<b>DPSP</b>	Déverrouilleur pneumatique sans pêne		
3316	<b>PS</b>	Pêne standard		
2926	<b>FAAVA</b>	Filtre à air avec purge automatique		
2953	<b>MVP</b>	Microvérin poussant		
2954	<b>MVT</b>	Microvérin tirant		
2960-50	<b>JTR1</b>	Jeu de traverses réglables 1 à 1.6		
2961-50	<b>JTR2</b>	Jeu de traverses réglables 1.6 à 2		
2960-51	<b>TPMS</b>	Traverse PM Supérieure		
2961-51	<b>TGMS</b>	Traverse GM Supérieure		
<b>PIECES DETACHEES POUR POSTES DE COMMANDE CO<sup>2</sup></b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
1184-01	<b>ER009</b>	Vitres pour coffrets et armoires tous modèles dimensions : 123 x 80		
1187	<b>ADAPT</b>	Adaptateur D 15 x 1.25		
2996-15	<b>MAC</b>	Marteau avec chaînette		
1990	<b>CA</b>	Clé armoire		
3980	<b>BAC</b>	Boîte à clé (pour Manivelle/Clé Armoire CO <sup>2</sup> )		
3981	<b>BPCPM</b>	Boîtier de Protection pour Coffret CO <sup>2</sup> PM		
<b>VERINS PNEUMATIQUES O/F AVEC BLOCAGES AVANT ET ARRIERE</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
251101	<b>VBA10</b>	D-32 Course 100 mm		
251102	<b>VBA20</b>	D-32 Course 200 mm		
251103	<b>VBA30</b>	D-32 Course 300 mm		
251104	<b>VBA40</b>	D-32 Course 400 mm		
251105	<b>VBA50</b>	D-32 Course 500 mm		
251106	<b>VBA60</b>	D-32 Course 600 mm		
251107	<b>VBA70</b>	D-32 Course 700 mm		
251108	<b>VBA80</b>	D-32 Course 800 mm		
251109	<b>VBA90</b>	D-32 Course 900 mm		
251110	<b>VB100</b>	D-32 Course 1000 mm		
252101	<b>VB410</b>	D-40 Course 100 mm		
252102	<b>VB420</b>	D-40 Course 200 mm		
252103	<b>VB430</b>	D-40 Course 300 mm		
252104	<b>VB440</b>	D-40 Course 400 mm		

252105	VB450	D-40 Course 500 mm		
252106	VB460	D-40 Course 600 mm		
252107	VB470	D-40 Course 700 mm		
252108	VB480	D-40 Course 800 mm		
252109	VB490	D-40 Course 900 mm		
252110	V4100	D-40 Course 1000 mm		
252601	VB510	D-50 Course 100 mm		
252602	VB520	D-50 Course 200 mm		
252603	VB530	D-50 Course 300 mm		
252604	VB540	D-50 Course 400 mm		
252605	VB550	D-50 Course 500 mm		
252606	VB560	D-50 Course 600 mm		
252607	VB570	D-50 Course 700 mm		
252608	VB580	D-50 Course 800 mm		
252609	VB590	D-50 Course 900 mm		
252610	V5100	D-50 Course 1000 mm		
252611	V5110	D-50 Course 1100 mm		
252612	V5120	D-50 Course 1200 mm		
252613	V5130	D-50 Course 1300 mm		
253101	VB610	D-63 Course 100 mm		
253102	VB620	D-63 Course 200 mm		
253103	VB630	D-63 Course 300 mm		
253104	VB640	D-63 Course 400 mm		
253105	VB650	D-63 Course 500 mm		
253106	VB660	D-63 Course 600 mm		
253107	VB670	D-63 Course 700 mm		
253108	VB680	D-63 Course 800 mm		
253109	VB690	D-63 Course 900 mm		
253110	V6100	D-63 Course 1000 mm		
253111	V6110	D-63 Course 1100 mm		
253112	V6120	D-63 Course 1200 mm		
253113	V6130	D-63 Course 1300 mm		
253114	V6140	D-63 Course 1400 mm		
<b>ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR VERINS</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
2481-01	ETV34	Embout de tige de vérins D32, D40		
2481-02	ETV56	Embout de tige de vérins D50, D63		
2481-50	RTV<4	Rallonge de tige pour vérins D<=40-C500		
2481-51	RTV>4	Rallonge de tige pour vérins D=>40-C600/D50		
2482	EV36	Etrier vérins D32 à D63		
2483-01	RRCV3	Raccord coudé rotatif pour vérins D32 à D63		
2483-50	RPRC	Réducteur 18/12 pour raccord coudé		
2486-01	CTV34	Console de tête pour vérins D32, D40		
2486-02	CTV50	Console de tête pour vérins D50		
2486-03	CTV63	Console de tête pour vérins D63		
2587-01	CCTV3	Coquille et console de tête pour vérins D32		
2587-03	CCTV4	Coquille et console de tête pour vérins D40		
2587-04	CCTV5	Coquille et console de tête pour vérins D50		



2587-05	<b>CCTV6</b>	Coquille et console de tête pour vérins D63		
2488-01	<b>EORV</b>	Ecrou + olive pour raccord de vérin (lot de 10 pièces)		
2491	<b>K2VOE</b>	Kit d'adaptation 2 vérins pneu, sur châssis OE		
2492	<b>K2V01</b>	Kit d'adaptation 2 vérins pneu, sur châssis OI		
2493	<b>RMK24</b>	Raccord mobile pour kit 2492		
<b>DPO PNEU : MECANISME D'OUVERTURE/FERMETURE POUR OUVRANTS VERTICAUX DE FACADE ABATTANT ET/OU RELEVANT</b>				
<b>DPO PNEU POUR OUVRANTS VERTICAUX DE FACADE</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
2491	<b>K2VOE</b>	Kit d'adaptation 2 vérins pneu. sur châssis OE		
2492	<b>K2VOI</b>	Kit d'adaptation 2 vérins pneu. sur châssis OI		
2511-05	<b>VP325</b>	Vérin pneu. D32 – C 500		
<b>DPO PNEU POUR OUVRANTS EXTERIEURS</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
2486-01	<b>CTV32</b>	Console de tête pour vérin D32		
2482	<b>EPV32</b>	Etrier pour vérin D32		
2511-06	<b>VP326</b>	Vérin pneu. D32 – C 600 (châssis : H = 600)		
2511-07	<b>VP370</b>	Vérin pneu. D32 – C 700 (châssis : 600 < H [ 700)		
2511-08	<b>VP380</b>	Vérin pneu. D32 – C 800 (châssis : 900 [ H [ 1500)		
2511-08	<b>VP800</b>	Vérin pneu. D32 – C 800 (châssis : 700 < H [ 800)		
2511-09	<b>VP390</b>	Vérin pneu. D32 – C 900 (châssis : 800 < H [ 900)		
2511-10	<b>VP310</b>	Vérin pneu. D32 – C 1000 (châssis : 900 < H [ 1500)		
<b>VTX – SYSTEMES D'EQUIPEMENT POUR FENETRES DE TOIT BASCULANTES (A ROTATIONS)° TYPE GGI DE VELUX</b>				
<b>MATERIELS D'EQUIPEMENTS POUR TELECOMMANDE PNEUMATIQUE O/F</b>				
<b>Code</b>	<b>Réf : 4S PBP</b>	<b>DESIGNATION DES ARTICLES</b>		
3502	<b>VTXPM</b>	VTX – Pneu – PM (largeur fenêtre jusqu'à 78 cm)		
3504	<b>VTXGM</b>	VTX – Pneu – GM (largeur fenêtre jusqu'à 134 cm)		